


Mesure dimensionnelle d'une pièce : LE BRAS ROMER sans contact





Longueur du bras : 1.80 m

Avantage : bras de mesure portable sur site

La méthode sans contact utilise une caméra et une ligne laser qui permet de dimensionner la pièce sans contact par triangulation.

Précision : $\pm 250\mu\text{m}$.




Nuage de points scannés

Nuage triangulé


Surface lissée

Surface stl

Modèle CAO théorique



Comparaison surface lissée/modèle CAO



Vu par la caméra